



FWKP6006009016



Brandschutzkanal FWK-Plus 60x60 mm weiß pulverbeschichtet

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Aufputz / Aufbau

Konnektivität

Kanalverbindung Vormontierte Kupplungen

Abmessungen

Höhe innen	55 mm
Kanalhöhe	60 mm
Länge	2000 mm
Breite Einbaumaß	55 mm
Kanalbreite	60 mm
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung	250 mm
Abstand Bodenlochung quer zur Kanalrichtung	0 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad
 0.5 10

Werkstoff

Oberfläche lackiert

Montage

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 3025 mm²

Ausstattung

Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl steckbare Trennwände	0
Kammeranzahl	1
Klammern pro Meter	2

Normen

Prüfinstitut FMPA;VDE

Sicherheit

Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme	EN 1366-5
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme	EN 13501-2

