



FWKP600600VERZ



**Brandschutzkanal FWK-Plus 60x60 mm verzinkt**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Montageart Aufputz / Aufbau

**Konnektivität**

Kanalverbindung Vormontierte Kupplungen

**Abmessungen**

Höhe innen	55 mm
Kanalhöhe	60 mm
Länge	2000 mm
Breite Einbaumaß	55 mm
Kanalbreite	60 mm
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung	250 mm
Abstand Bodenlochung quer zur Kanalrichtung	0 mm

**Kapazität**

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad  
 0.5 10

**Werkstoff**

Oberfläche verzinkt

**Montage**

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

**Kabel**

Lichter/innerer Querschnitt 3025 mm<sup>2</sup>

**Ausstattung**

Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl steckbare Trennwände	0
Kammeranzahl	1
Klammern pro Meter	2

**Normen**

Prüfinstitut FMPA;VDE

**Sicherheit**

Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme	EN 1366-5
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme	EN 13501-2

