



FWKP6006049016



Inneneck FWK-Plus 60x60 mm weiß pulverbeschichtet

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Aufputz / Aufbau

Abmessungen

Höhe innen	55 mm
Kanalhöhe	60 mm
Länge	160 mm
Breite Einbaumaß	55 mm
Kanalbreite	60 mm
Maß a	160 mm

Werkstoff

Oberfläche lackiert

Mechanische Eigenschaften

Abbiegung (Winkel) 90 °

Montage

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 3025 mm²

Sicherheit

Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme EN 1366-5

Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme EN 13501-2

Feuerwiderstandsklasse EI 60 - EI 120