



FWKP6006089016



T-Stück FWK-Plus 60x60 mm weiß pulverbeschichtet

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Aufputz / Aufbau

Abmessungen

Höhe innen 55 mm

Kanalhöhe 60 mm

Länge 260 mm

Breite Einbaumaß 55 mm

Kanalbreite 60 mm

Maß a 160 mm

Maß b 260 mm

Werkstoff

Oberfläche lackiert

Montage

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 3025 mm²

Sicherheit

Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme EN 1366-5

Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme EN 13501-2

Feuerwiderstandsklasse EI 60 - EI 120