



FWKP600608VERZ



## T-Stück FWK-Plus 60x60 mm verzinkt

### Technische Merkmale

#### Architektur

Montageart Aufputz / Aufbau

#### Abmessungen

Höhe innen 55 mm

Kanalhöhe 60 mm

Länge 260 mm

Breite Einbaumaß 55 mm

Kanalbreite 60 mm

Maß a 160 mm

Maß b 260 mm

#### Werkstoff

Oberfläche verzinkt

#### Montage

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

#### Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 3025 mm<sup>2</sup>

#### Sicherheit

Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme EN 1366-5

Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme EN 13501-2

Feuerwiderstandsklasse EI 60 - EI 120