



FWKP601000VERZ



Brandschutzkanal FWK-Plus 60x100 mm verzinkt

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Aufputz / Aufbau

Konnektivität

Kanalverbindung Vormontierte Kupplungen

Abmessungen

Höhe innen	55 mm
Kanalhöhe	60 mm
Länge	2000 mm
Breite Einbaumaß	95 mm
Kanalbreite	100 mm
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung	250 mm
Abstand Bodenlochung quer zur Kanalrichtung	50 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad
 0.5 20

Werkstoff

Oberfläche verzinkt

Montage

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 5225 mm²

Ausstattung

Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl steckbare Trennwände	1
Kammeranzahl	1
Klammern pro Meter	2

Normen

Prüfinstitut Dortmund

Sicherheit

Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme	EN 1366-5
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme	EN 13501-2

