



FWKP6010049016



Inneneck FWK-Plus 60x100 mm weiß pulverbeschichtet

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Aufputz / Aufbau

Abmessungen

Höhe innen 55 mm

Kanalhöhe 60 mm

Länge 2000 mm

Breite Einbaumaß 95 mm

Kanalbreite 100 mm

Maß a 160 mm

Werkstoff

Oberfläche lackiert

Mechanische Eigenschaften

Abbiegung (Winkel) 90 °

Montage

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 5225 mm²

Sicherheit

Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme EN 1366-5

Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme EN 13501-2

Feuerwiderstandsklasse EI 60 - EI 120