



FWKP6010059016



## Flachwinkel FWK-Plus 60x100 mm weiß pulverbeschichtet

### Technische Merkmale

#### Architektur

Montageart	Aufputz / Aufbau
------------	------------------

#### Abmessungen

Höhe innen	55 mm
Kanalhöhe	60 mm
Länge	2000 mm
Breite Einbaumaß	95 mm
Kanalbreite	100 mm
Maß a	200 mm

#### Werkstoff

Farbe	verkehrsweiß
Werkstoff	Stahlblech
Oberfläche	lackiert

#### Mechanische Eigenschaften

Abbiegung (Winkel)	90 °
--------------------	------

#### Montage

Bodenlochungen	Mit Bodenlochung
----------------	------------------

#### Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	5225 mm <sup>2</sup>
-----------------------------	----------------------

#### Normen

Zulassungen	VDE
-------------	-----

#### Sicherheit

REACH-konform	Nein
Halogenfrei	Ja
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme	EN 1366-5
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme	EN 13501-2
Feuerwiderstandsklasse	EI 60 - EI 120