



FWKP601008VERZ



T-Stück FWK-Plus 60x100 mm verzinkt

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Aufputz / Aufbau

Abmessungen

Höhe innen 55 mm

Kanalhöhe 60 mm

Länge 2000 mm

Breite Einbaumaß 95 mm

Kanalbreite 100 mm

Maß a 200 mm

Maß b 300 mm

Werkstoff

Oberfläche verzinkt

Montage

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 5225 mm²

Sicherheit

Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme EN 1366-5

Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme EN 13501-2

Feuerwiderstandsklasse EI 60 - EI 120