



FWKP6015009016



Brandschutzkanal FWK-Plus 60x150 mm weiß pulverbeschichtet

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Aufputz / Aufbau

Konnektivität

Kanalverbindung Vormontierte Kupplungen

Abmessungen

Höhe innen 55 mm

Kanalhöhe 60 mm

Länge 2000 mm

Breite Einbaumaß 145 mm

Kanalbreite 150 mm

Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung 250 mm

Abstand Bodenlochung quer zur Kanalrichtung 100 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 30

Werkstoff

Oberfläche lackiert

Montage

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 7975 mm²

Ausstattung

Anzahl der festen Trennwände 0

Anzahl steckbare Trennwände 1

Kammeranzahl 1

Klammern pro Meter 2

Normen

Prüfinstitut FMPA;VDE

Sicherheit

Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme EN 1366-5

Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme EN 13501-2

