

**T-Stück FWK-Plus 60x150 mm weiß pulverbeschichtet**

**Technische Merkmale**



FWKP6015089016



**Architektur**

Montageart Aufputz / Aufbau

**Abmessungen**

Höhe innen 55 mm

Kanalhöhe 60 mm

Länge 2000 mm

Breite Einbaumaß 145 mm

Kanalbreite 150 mm

Maß a 250 mm

Maß b 350 mm

**Werkstoff**

Oberfläche lackiert

**Montage**

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

**Kabel**

Lichter/innerer Querschnitt 7975 mm<sup>2</sup>

**Sicherheit**

Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme EN 1366-5

Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme EN 13501-2

Feuerwiderstandsklasse EI 60 - EI 120