



FWU52L

Mauerkasten 120PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 807x565x115mm

Technische Merkmale

Ausführung

Anzahl Module	120
---------------	-----

Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

Abmessungen

Einbautiefe	112 mm
Tiefe der Mauernische	115 mm
Tiefe installiertes Produkt	113 mm
Höhe installiertes Produkt	853 mm
Montagehöhe	853 mm
Breite installiertes Produkt	603 mm
Breite in Teilungseinheiten	24
Materialdicke Gehäuse	1 mm
Einbauhöhe	853 mm
Einbaubreite	560 mm

Deckel, Tür

Deckel Art	mit Ausschnitt
Türverriegelung	ohne
Türflügel	ohne
Transparenter Deckel/Tür	Ja

Werkstoff

Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Stahl

Montage

Geeignet für Außengebrauch	Nein
----------------------------	------

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	4
---------------------------------	---

Ausstattung

Anzahl Reihen	5
Anzahl Felder	2
Anzahl Hutschienen	0
Zusatzeinrichtungen möglich	Ja

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	4
Erweiterung möglich	Nein
Erdungsklemmenblock	Nein
Neutralleiterklemmenblock	Nein
Signaldurchlassende Tür	Nein

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Sicherheit

Schutzart	IP30
Schutzklasse	Schutzklasse II
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Nein