



FZ003R

**Tür, univers, für FR03\* Schränke, IP55, 1550x800mm**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Vorgesehene Türposition	Rechts
Montageart	Aufputz / Aufbau

**Abmessungen**

Tiefe installiertes Produkt	25 mm
Innentiefe	25 mm
Höhe installiertes Produkt	1500 mm
Breite installiertes Produkt	750 mm

**Deckel, Tür**

Türschliessungstyp	Schwenkhebel für DIN Profilhalbzylinder
Anzahl der Schlösser	1
Türtyp für Schaltschrank	Anschlagtür
Transparenter Deckel/Tür	Nein

**Werkstoff**

Farbe	lichtgrau
Farbe	grau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Oberfläche	matt

**Ausstattung**

Anzahl Schlüssel	1
------------------	---

**Normen**

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

**Sicherheit**

Schutzart	IP55
-----------	------