



FZ011NV



Tür, univers, links, geschlitzt, m.90SL, RAL 9010 für Schrank IP3X 800x800mm

Technische Merkmale

Architektur

Vorgesehene Türposition Links

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 12 mm

Höhe installiertes Produkt 769 mm

Breite installiertes Produkt 248 mm

Deckel, Tür

Türschließungstyp Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluß

Anzahl der Schlösser 0

Türtyp für Schaltschrank Teiltür

Transparenter Deckel/Tür Nein

Werkstoff

Farbe reinweiß RAL 9010

Farbe weiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Ausstattung

Anzahl Felder 1

Normen

Europäische Direktive WEEE nicht betroffen

Sicherheit

Schutzart IP3X