



FZ051R

**Tür, univers, für FR51\* Schränke, IP55, 800x300mm**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Vorgesehene Türposition	Rechts
Montageart	Aufputz / Aufbau

**Abmessungen**

Tiefe installiertes Produkt	25 mm
Innentiefe	25 mm
Höhe installiertes Produkt	750 mm
Breite installiertes Produkt	250 mm

**Deckel, Tür**

Türschliessungstyp	Schwenkhebel für DIN Profilhalbzylinder
Anzahl der Schlösser	1
Türtyp für Schaltschrank	Anschlagtür
Transparenter Deckel/Tür	Nein

**Werkstoff**

Farbe	lichtgrau
Farbe	grau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Werkstoff	Stahlblech
Oberfläche	matt
Oberfläche	pulverbeschichtet

**Ausstattung**

Anzahl Schlüssel	1
------------------	---

**Normen**

Zulassungen	EN 61439-1/-2
Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen

**Sicherheit**

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	10
Schutzart	IP55