



FZ072R

Tür, univers, für FR72* Schränke, IP55, 1100x550mm

Technische Merkmale

Architektur

Vorgesehene Türposition	Rechts
Montageart	Aufputz / Aufbau

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	25 mm
Innentiefe	25 mm
Höhe installiertes Produkt	1050 mm
Breite installiertes Produkt	500 mm

Deckel, Tür

Türschliessungstyp	Schwenkhebel für DIN Profilhalbzylinder
Anzahl der Schlösser	1
Türtyp für Schaltschrank	Anschlagtür
Transparenter Deckel/Tür	Nein

Werkstoff

Farbe	lichtgrau
Farbe	grau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Oberfläche	matt

Ausstattung

Anzahl Felder	2
Anzahl Schlüssel	1

Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

Sicherheit

Schutzart	IP55
-----------	------