



FZ164N

Türen, univ., rechts + links, transp., RAL 9010, für Schrank, IP44, 1100x1050mm

Technische Merkmale

Architektur

Vorgesehene Türposition Links ; Rechts

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 12 mm

Höhe installiertes Produkt 1069 mm

Breite installiertes Produkt 519 mm

Deckel, Tür

Türschließungstyp Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluß

Anzahl der Schlösser 1

Türtyp für Schaltschrank Teiltür

Transparenter Deckel/Tür Ja

Werkstoff

Farbe reinweiß RAL 9010

Farbe weiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Ausstattung

Anzahl Reihen 7

Anzahl Felder 4

Anzahl Schlüssel 1

Normen

Europäische Direktive WEEE nicht betroffen

Sicherheit

Schutzart IP44