



FZ211D



Tür, univers, links, für IP 54, Schutzklasse I, 1900x550 mm

Technische Merkmale

Architektur

Vorgesehene Türposition	Links
Montageart	QuickSet

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	20 mm
Innentiefe	20 mm
Höhe installiertes Produkt	1900 mm
Breite installiertes Produkt	550 mm

Deckel, Tür

Türschliessungstyp	7 mm Dreikant
Anzahl der Schlösser	1
Türtyp für Schaltschrank	Anschlagtür
Türflügel	Einzeltür
Transparenter Deckel/Tür	Nein

Werkstoff

Farbe	lichtgrau RAL 7035
Farbe	lichtgrau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	pulverbeschichtet

Ausstattung

Anzahl Schlüssel	1
------------------	---

Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	10
Schutzart	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse I