



FZ215D



Tür, univers, links, für IP 54, Schutzklasse I, 1900x800 mm

Technische Merkmale

Architektur

Vorgesehene Türposition	Links
-------------------------	-------

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	20 mm
Innentiefe	20 mm
Höhe installiertes Produkt	1900 mm
Breite installiertes Produkt	800 mm

Deckel, Tür

Türschliessungstyp	7 mm Dreikant
Anzahl der Schlösser	1
Türtyp für Schaltschrank	Anschlagtür
Türflügel	Einzeltür
Transparenter Deckel/Tür	Nein

Werkstoff

Farbe	lichtgrau RAL 7035
Farbe	lichtgrau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	pulverbeschichtet

Ausstattung

Anzahl Schlüssel	1
------------------	---

Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	10
Schutzart	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse I
REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Nein