



FZ219D



Tür Klarsicht, univers, rechts, für IP 54, Schutzklasse I, 1900x550 mm

Technische Merkmale

Architektur

Vorgesehene Türposition Rechts

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 20 mm

Höhe installiertes Produkt 1900 mm

Breite installiertes Produkt 550 mm

Deckel, Tür

Türschliessungstyp 7 mm Dreikant

Anzahl der Schlösser 1

Türtyp für Schaltschrank Anschlagtür

Transparenter Deckel/Tür Ja

Werkstoff

Farbe lichtgrau RAL 7035

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff Stahl

Ausstattung

Anzahl Felder 2

Anzahl Schlüssel 1

Normen

Europäische Direktive WEEE nicht betroffen

Sicherheit

Schutzklasse Schutzklasse I