



G12127035



Außeneck einstellbar zu Brüstungskanal BRN 70x130mm aus PVC in lichtgrau

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Gerastet

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

Abmessungen

Kanalhöhe 67 mm

Länge 40 mm

Kanalbreite 130 mm

Maß a 40 mm

Deckel, Tür

Montageart der Oberteile Übergreifend

Oberteil mit Dichtlippe -

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1

Werkstoff

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff PVC

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

Einstellungen

Winkelbereich 85 / 95 °

Zubehör

Formteilausführung Haubenformteil

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige übereinstimmung

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...60 °C

