



G3561LAN



Blendenzwischenstück anreihbar halogenfrei Oberteil 80mm lackiert Aluminium

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Geclipst

Ausführung

Geräteart (Geräteblende für Geräteeinbaukanal) sonstige

Abmessungen

Länge 10 mm

Breite der Öffnung 0 mm

Höhe der Öffnung 0 mm

Durchmesser der Öffnung 0 mm

Deckel, Tür

Montageart der Oberteile Innenliegend

OT-Breite 80 mm

Kanal Oberteil Form Glatt

Werkstoff

Farbe aluminium

Werkstoff PC - ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche lackiert

Ausstattung

Anzahl der Einheiten (Geräteblende für Geräteeinbaukanal) 0

Normen

Europäische Direktive RoHs freiwillige übereinstimmung

Temperatur

Umgebungstemperatur -30...90 °C