




G4703



Eingangsbuchse Wago 3-polig für starre und feindrähtige Leiter 1,5-2,5mm²

Technische Merkmale

Architektur

Polanzahl 3 P

Spannung

Bemessungsstoßspannung 4 kV

Strom

Nennstrom 25 A

Abmessungen

Länge 76 mm

Höhe 15 mm

Breite 34.6 mm

Leistung

Brandlast 0.117 kWh

Widerstand

Kontaktwiderstand 1 mΩ

Deckel, Tür

Verriegelbar Nein

Werkstoff

Farbe schwarz

Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz schwarz

Werkstoff Polyamid (PA)

Werkstoffgruppe Materialmix

Oberfläche verzinkt

Anschluss

Anschlussquerschnitt (eindrähtig) 0.5 ; 4 mm²

Anschlussquerschnitt (feindrähtig) 0.5 ; 4 mm²

Kabel

Leitungsdurchmesser 11 mm

Ausstattung

Kontaktmaterial Kupfer

Mechanische Kodierung Ja

Normen

Sicherheit

Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP20
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
Art der Verriegelung	Ohne