



G4715



## Ausgangsstecker Wago 5-polig für starre und feindrahtige Leiter 1,5-2,5mm<sup>2</sup>

### Technische Merkmale

#### Architektur

Polanzahl 5 P

#### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung 400 V

#### Spannung

Bemessungsstoßspannung 4 kV

#### Strom

Nennstrom 25 A

#### Abmessungen

Länge 76 mm

Höhe 17 mm

Breite 54.6 mm

#### Leistung

Brandlast 0.172 kWh

#### Widerstand

Kontaktwiderstand 1 mΩ

#### Werkstoff

Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz schwarz

Werkstoff Polyamid (PA)

Werkstoffgruppe Materialmix

Oberfläche verzinkt

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt (eindrähtig) 0.5 ; 4 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt (feindrähtig) 0.5 ; 4 mm<sup>2</sup>

#### Ausstattung

Kontaktmaterial Kupfer

Mechanische Kodierung Ja

#### Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

#### Sicherheit

Verschmutzungsgrad 3

