



G4743

Verbindungsleitung Wago Stecksystem 3x2,5mm² Länge 0,45m

Technische Merkmale

Architektur

Stecksystem	Wago Winsta
-------------	-------------

Konnektivität

Anzahl Drähte	3
---------------	---

Strom

Nennstrom	20 A
-----------	------

Abmessungen

Länge	450 mm
-------	--------

Leitungslänge

Gesamtlänge	0.45 m
-------------	--------

Leistung

Brandlast	1709 kJ
-----------	---------

Widerstand

Kontaktwiderstand	1330 μΩ
-------------------	---------

Werkstoff

Farbe	schwarz
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz	schwarz
Gehäusefarbe	schwarz
Mantel-Farbe	schwarz
Werkstoff	Materialmix
Werkstoffgruppe	Materialmix

Anschluss

Querschnitt der Anschlussleitung	2.5 mm ²
----------------------------------	---------------------

Kabel

Drahtquerschnitt	2.5 mm ²
Leitung dauer temperaturbeständig bis	70 °C
Leitungsdurchmesser	13 mm

Ausstattung

Ausführung Seite 1	Buchse
Mechanische Kodierung	Ja

Normen

Sicherheit

Schutzart

IP20

Temperatur

Isolierteil dauer temperaturbeständig bis

105 °C