



G4753

**Verbindungsleitung Wago Stecksystem 3x2,5mm<sup>2</sup> Länge 0,75m**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Stecksystem	Wago Winsta
-------------	-------------

**Konnektivität**

Anzahl Drähte	3
---------------	---

**Strom**

Nennstrom	20 A
-----------	------

**Abmessungen**

Länge	750 mm
-------	--------

**Leitungslänge**

Gesamtlänge	0.75 m
-------------	--------

**Leistung**

Brandlast	2638 kJ
-----------	---------

**Widerstand**

Kontaktwiderstand	1330 µΩ
-------------------	---------

**Werkstoff**

Farbe	schwarz
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz	schwarz
Gehäusefarbe	schwarz
Mantel-Farbe	schwarz
Werkstoff	Materialmix
Werkstoffgruppe	Materialmix

**Anschluss**

Querschnitt der Anschlussleitung	2.5 mm <sup>2</sup>
----------------------------------	---------------------

**Kabel**

Drahtquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Leitung dauer temperaturbeständig bis	70 °C
Leitungsdurchmesser	13 mm

**Ausstattung**

Ausführung Seite 1	Buchse
Mechanische Kodierung	Ja

**Normen**

**Sicherheit**

---

Schutzart

IP20

**Temperatur**

---

Isolierteil dauer temperaturbeständig bis

105 °C