



G4773



## H-Verteiler 1xStecker 2xBuchse 3-polig Wago StecksysteM

### Technische Merkmale

#### Architektur

Polanzahl 3 P

#### Spannung

Max. Betriebsspannung 250 V

Bemessungsstoßspannung 4 kV

#### Strom

Nennstrom 25 A

#### Abmessungen

Länge 51 mm

Höhe 32.7 mm

Breite 30 mm

#### Leistung

Brandlast 0.107 kWh

#### Widerstand

Kontaktwiderstand 1 mΩ

#### Deckel, Tür

Verriegelbar Ja

#### Werkstoff

Farbe schwarz

Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz schwarz

Werkstoff Polyamid (PA)

Werkstoffgruppe Materialmix

Oberfläche verzinkt

#### Anschluss

Phasenabgriff ohne

#### Ausstattung

Anzahl der Ausgänge 2

Anzahl der Eingänge 1

Kontaktmaterial Kupfer

Mechanische Kodierung Ja

#### Normen

**Sicherheit**

---

Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP20
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil	85 °C
Art der Verriegelung	Im Steckverbinder integriert

**Temperatur**

---

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung	105 °C
--	--------