



G4798

Verbindungsleitung Wago Stecksystem 3x2,5mm² Länge 4,5m

Technische Merkmale

Architektur

Stecksystem Wago Winsta

Konnektivität

Anzahl Drähte 3

Strom

Nennstrom 20 A

Abmessungen

Länge 4500 mm

Leitungslänge

Gesamtlänge 4.5 m

Leistung

Brandlast 12462 kJ

Widerstand

Kontaktwiderstand 1330 $\mu\Omega$

Werkstoff

Farbe schwarz

Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz schwarz

Gehäusefarbe schwarz

Mantel-Farbe schwarz

Werkstoff Materialmix

Werkstoffgruppe Materialmix

Anschluss

Querschnitt der Anschlussleitung 2.5 mm²

Kabel

Drahtquerschnitt 2.5 mm²

Leitung dauer temperaturbeständig bis 70 °C

Leitungsdurchmesser 13 mm

Ausstattung

Ausführung Seite 1 Buchse

Mechanische Kodierung Ja

Normen

Sicherheit

Schutzart

IP20

Temperatur

Isolierteil dauer temperaturbeständig bis

105 °C