



GD102N

Miniverteiler, gamma, 2 Modul, IP30

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Aufputz / Aufbau

Funktion

Mit Leitungseinführung Ja

Absicherung Hauptschalter als Einspeise-
 gerät Nein

Ausführung

Anzahl Module 2

Kompatibilität

Geeignet für Multimedia Nein

Strom

Nennstrom 32 A

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 82 mm

Innentiefe 82 mm

Höhe installiertes Produkt 160 mm

Breite installiertes Produkt 55 mm

Breite in Teilungseinheiten 2

Deckel, Tür

Türschliessungstyp ohne Verschluss

Anzahl der Schlösser 0

Deckel Art mit Ausschnitt

Türverriegelung ohne

Art der Abdeckung mit Ausschnitt

Transparenter Deckel/Tür Nein

Werkstoff

Farbe weiß

Farbe weiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff Kunststoff

Montage

Geeignet für Außengebrauch Nein

Einstellungen

Schranktyp	Verteilerleerschrank
------------	----------------------

Ausstattung

Anzahl Reihen	1
Anzahl Felder	1
Anzahl Hutschienen	1
Zusatzeinrichtungen möglich	Nein
Erdungsklemmenblock	Nein
Neutralleiterklemmenblock	Nein

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	05
Schutzart	IP30
Schutzklasse	Schutzklasse II
Glühdraht Test	nach EN 60695-2-11: 750°C