



GD104N

Miniverteiler, gamma, 4 Modul, IP30, 1xPE, 1xN

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Aufputz / Aufbau

Funktion

Mit Leitungseinführung Ja

Absicherung Hauptschalter als Einspeise-
 gerät Nein

Ausführung

Anzahl Module 4

Kompatibilität

Geeignet für Multimedia Nein

Strom

Nennstrom 40 A

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 82 mm

Höhe installiertes Produkt 180 mm

Breite installiertes Produkt 110 mm

Breite in Teilungseinheiten 4

Deckel, Tür

Türschliessungstyp ohne Verschluss

Anzahl der Schlösser 0

Deckel Art mit Ausschnitt

Türverriegelung ohne

Art der Abdeckung Deckel

Transparenter Deckel/Tür Nein

Werkstoff

Farbe weiß

Farbe weiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff Kunststoff

Montage

Geeignet für Außengebrauch Nein

Einstellungen

Ausstattung

Anzahl Reihen	1
Anzahl Felder	1
Anzahl Hutschienen	1
Zusatzeinrichtungen möglich	Nein
Erdungsklemmenblock	Ja
Neutralleiterklemmenblock	Ja

Normen

Europäische Richtlinie WEEE	betroffen
-----------------------------	-----------

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	05
Schutzart	IP30
Schutzklasse	Schutzklasse II
Glühdraht Test	nach EN 60695-2-11: 750°C