



GD108N

Miniverteiler, gamma, 8 Modul, IP30, 1xPE, 1xN

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Aufputz / Aufbau

Funktion

Mit Leitungseinführung Ja

Absicherung Hauptschalter als Einspeise-
 gerät Nein

Ausführung

Anzahl Module 8

Kompatibilität

Geeignet für Multimedia Nein

Strom

Nennstrom 63 A

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 82 mm

Innentiefe 82 mm

Höhe installiertes Produkt 180 mm

Breite installiertes Produkt 182 mm

Breite in Teilungseinheiten 8

Deckel, Tür

Türschliessungstyp ohne Verschluss

Anzahl der Schlösser 0

Deckel Art mit Ausschnitt

Türverriegelung ohne

Art der Abdeckung mit Ausschnitt

Transparenter Deckel/Tür Nein

Werkstoff

Farbe weiß

Farbe weiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff Kunststoff

Montage

Geeignet für Außengebrauch Nein

Einstellungen

Schrankschranktyp

Verteilerleerschrank

Ausstattung

Anzahl Reihen

1

Anzahl Felder

1

Anzahl Hutschienen

1

Zusatzeinrichtungen möglich

Ja

Erdungsklemmenblock

Ja

Neutralleiterklemmenblock

Ja

Normen

Europäische Richtlinie WEEE

betroffen

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit

05

Schutzart

IP30

Schutzklasse

Schutzklasse II

Glühdraht Test

nach EN 60695-2-11: 750°C