



GD110N

Miniverteiler, gamma, 10 Modul, IP30, 1xPE, 1xN

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Aufputz / Aufbau

Funktion

Mit Leitungseinführung Ja

Absicherung Hauptschalter als Einspeise-
 gerät Nein

Ausführung

Anzahl Module 10

Kompatibilität

Geeignet für Multimedia Nein

Strom

Nennstrom 63 A

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 82 mm

Innentiefe 82 mm

Höhe installiertes Produkt 180 mm

Breite installiertes Produkt 218 mm

Breite in Teilungseinheiten 10

Deckel, Tür

Türschliessungstyp ohne Verschluss

Anzahl der Schlösser 0

Deckel Art mit Ausschnitt

Türverriegelung ohne

Art der Abdeckung mit Ausschnitt

Transparenter Deckel/Tür Nein

Werkstoff

Farbe weiß

Farbe weiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff Kunststoff

Montage

Geeignet für Außengebrauch Nein

Einstellungen

Schrankschranktyp

Verteilerleerschrank

Ausstattung

Anzahl Reihen

1

Anzahl Felder

1

Anzahl Hutschienen

1

Zusatzeinrichtungen möglich

Ja

Erdungsklemmenblock

Ja

Neutralleiterklemmenblock

Ja

Normen

Europäische Richtlinie WEEE

betroffen

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit

05

Schutzart

IP30

Schutzklasse

Schutzklasse II

Glühdraht Test

nach EN 60695-2-11: 750°C