



GP413T

**Tür,gamma,transparent,Ersatztür,für Verteiler,52 Module**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Vorgesehene Türposition | Links, Rechts |
|-------------------------|---------------|

**Abmessungen**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Höhe installiertes Produkt   | 625 mm |
| Breite installiertes Produkt | 250 mm |

**Deckel, Tür**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Anzahl der Schlösser     | 1           |
| Türtyp für Schaltschrank | Anschlagtür |
| Transparenter Deckel/Tür | Ja          |

**Werkstoff**

|            |              |
|------------|--------------|
| Farbe      | transparent  |
| Farbe      | durchsichtig |
| Werkstoff  | Kunststoff   |
| Oberfläche | unbehandelt  |

**Ausstattung**

|                  |   |
|------------------|---|
| Anzahl Schlüssel | 1 |
|------------------|---|

**Normen**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Europäische Direktive WEEE | nicht betroffen |
|----------------------------|-----------------|

**Sicherheit**

|               |      |
|---------------|------|
| Schutzart     | IP40 |
| REACH-konform | Ja   |
| RoHS-konform  | Ja   |
| Halogenfrei   | Ja   |