



HA725025

## Verdrahtungskanal aus PC/ABS halogenfrei HA7 25x25mm lichtgrau

### Technische Merkmale

#### Architektur

Flexibel Nein

#### Ausführung

Ausführung der Seitenwand Geschlitzt

#### Strom

Kriechstromfest Ja

#### Abmessungen

Kanalhöhe 25 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 25 mm

Schlitzbreite 6 mm

Stegbreite 6.5 mm

#### Deckel, Tür

Deckelausführung lose

#### Werkstoff

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff PC - ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

#### Montage

Bodenlochungen EN 50085-2-3:1999

#### Kabel

Anzahl Leitungen 1,5 mm<sup>2</sup> - Füllgrad 40% 10

Lichter/innerer Querschnitt 275 mm<sup>2</sup>

Anzahl Leitungen 2,5 mm<sup>2</sup> - Füllgrad 40% 7

Anzahl Leitungen 1,0 mm<sup>2</sup> - Füllgrad 40% 14

#### Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

UL 94 Klassifizierung V0

#### Sicherheit

Klassifizierung Feuerfestigkeit M1

