



HA740040

Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 40x40mm lichtgrau

Technische Merkmale

Architektur

Flexibel Nein

Ausführung

Ausführung der Seitenwand Geschlitzt

Strom

Kriechstromfest Ja

Abmessungen

Kanalhöhe 40 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 40 mm

Schlitzbreite 6 mm

Stegbreite 6.5 mm

Deckel, Tür

Deckelausführung lose

Werkstoff

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff PC - ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Montage

Bodenlochungen EN 50085-2-3:1999

Kabel

Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40% 35

Lichter/innerer Querschnitt 1018 mm²

Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40% 25

Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40% 49

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

UL 94 Klassifizierung V0

Sicherheit

Klassifizierung Feuerfestigkeit M1

