



HA740100

**Verdrahtungskanal aus PC/ABS halogenfrei zu HA7 40x100mm lichtgrau**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Flexibel Nein

**Ausführung**

Ausführung der Seitenwand Geschlitzt

**Strom**

Kriechstromfest Ja

**Abmessungen**

Kanalhöhe 40 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 100 mm

Schlitzbreite 6 mm

Stegbreite 6.5 mm

**Deckel, Tür**

Deckelausführung lose

**Werkstoff**

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff PC - ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

**Montage**

Bodenlochungen EN 50085-2-3:1999

**Kabel**

Anzahl Leitungen 1,5 mm<sup>2</sup> - Füllgrad 40% 91

Lichter/innerer Querschnitt 2668 mm<sup>2</sup>

Anzahl Leitungen 2,5 mm<sup>2</sup> - Füllgrad 40% 65

Anzahl Leitungen 1,0 mm<sup>2</sup> - Füllgrad 40% 127

**Normen**

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

UL 94 Klassifizierung V0

**Sicherheit**

Klassifizierung Feuerfestigkeit M1

