



HA780060

Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 80x60mm lichtgrau

Technische Merkmale

Architektur

Flexibel	Nein
----------	------

Ausführung

Ausführung der Seitenwand	Geschlitzt
---------------------------	------------

Strom

Kriechstromfest	Ja
-----------------	----

Abmessungen

Kanalhöhe	80 mm
Länge	2000 mm
Kanalbreite	60 mm
Schlitzbreite	6 mm
Stegbreite	6.5 mm

Deckel, Tür

Deckelausführung	lose
------------------	------

Werkstoff

Farbe	lichtgrau
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt

Montage

Bodenlochungen	EN 50085-2-3:1999
Befestigungsart	Bodenlochung

Kabel

Anzahl Leitungen 1,5 mm ² - Füllgrad 40%	152
Lichter/innerer Querschnitt	3848 mm ²
Anzahl Leitungen 2,5 mm ² - Füllgrad 40%	109
Anzahl Leitungen 1,0 mm ² - Füllgrad 40%	211

Normen

Zulassungen	EN50085-2-3
Europäische Direktive RoHS	freiwillige Übereinstimmung
UL 94 Klassifizierung	V0

Sicherheit

REACH konform	Ja
---------------	----

RoHS konform	Ja
Halogenfrei	Ja
Klassifizierung Feuerfestigkeit	M1

Temperatur

Umgebungstemperatur	-25...90 °C
---------------------	-------------