



HI460



## Lastumschalter 4polig 800A

### Technische Merkmale

#### Architektur

Polanzahl	4 P
Polart	4 P
Bauform	Komplettgerät im Gehäuse

#### Funktion

Wendeschalter	Ja
Ausführung als Hauptschalter	Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	Nein
Ausführung als Sicherheitsschalter	Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	Ja

#### Kontrollen und Indikatoren

Motorantrieb integriert	Nein
-------------------------	------

#### Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue	380 / 415 / 500 / 690 V
-------------------------------	-------------------------

#### Spannung

Isolationsspannung	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit	12 kV
Betriebsspannung bei Dauerbetrieb	220 / 440 V

#### Strom

Strombelastbarkeit bei AC21 in Kategorie B	800 A
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie A	800 A
Nennstrom	800 A
Kurzschlussstrom mit gl-gG Sicherung	50 kA
Schließvermögen bei Spitzenkurzschlussstrom	73500 A
Bemessungskurzzeit stromfestigkeit Icw	64 kA
Zulässiger Bemessungsstrom unter 1 Sekunde	35 kA
Nennstrom bei 10°C nach IEC 60947	800 A
Nennstrom bei 15°C nach IEC 60947	800 A
Nennstrom bei 20°C nach IEC 60947	800 A
Nennstrom bei 25°C nach IEC 60947	800 A
Nennstrom bei 30°C nach IEC 60947	800 A
Nennstrom bei 35°C nach IEC 60947	800 A
Nennstrom bei 40°C nach IEC 60947	800 A

Nennstrom bei 45°C nach IEC 60947	720 A
Nennstrom bei 5°C nach IEC 60947	800 A
Nennstrom bei 50°C nach IEC 60947	720 A
Nennstrom bei 55°C nach IEC 60947	640 A
Nennstrom bei 60°C nach IEC 60947	640 A
Nennstrom bei 65°C nach IEC 60947	560 A
Nennstrom bei 70°C nach IEC 60947	560 A
Strombelastbarkeit bei AC21 in Kategorie A	800 A
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B	800 A
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie A	800 A
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B	800 A
Thermischer Nennstrom innerhalb Gehäuse bei 40°C	800 A

#### Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	375 mm
Höhe installiertes Produkt	321 mm
Breite installiertes Produkt	466 mm

#### Leistung

Schaltleistung bei 400 V in AC1	526 kW
---------------------------------	--------

#### Deckel, Tür

Verriegelbar	Ja
--------------	----

#### Werkstoff

Farbe des Hebels	schwarz
------------------	---------

#### Montage

Geeignet für Frontbefestigung Zentral	Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	Nein
Geeignet für Bodenbefestigung	Ja

#### Anschluss

Anschlussart	Anschluss mit Kabelschuhe
--------------	---------------------------

#### Ausstattung

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0
Motorantrieb optional	Nein

#### Normen

Standardtext	IEC 60947-3 ; IEC 60947-6
Europäische Direktive WEEE	betroffen

#### Sicherheit

Schutzart	IP00
-----------	------