



HNG5010007035B

Verdrahtungskanal aus PPO halogenfrei HNG 50x100mm lichtgrau

Technische Merkmale

Architektur

Flexibel Nein

Ausführung

Ausführung der Seitenwand Geschlitzt

Strom

Kriechstromfest Ja

Abmessungen

Kanalhöhe 50 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 100 mm

Schlitzbreite 5 mm

Stegbreite 7.5 mm

Deckel, Tür

Deckelausführung lose

Werkstoff

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Montage

Bodenlochungen EN 50085-2-3:1999

Kabel

Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40% 192

Lichter/innerer Querschnitt 4105 mm²

Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40% 137

Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40% 267

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

UL 94 Klassifizierung V1

Sicherheit

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja

Temperatur

Umgebungstemperatur

-25...90 °C