



HNG7503707035B

Verdrahtungskanal aus PPO halogenfrei HNG 75x37mm lichtgrau

Technische Merkmale

Architektur

Flexibel Nein

Ausführung

Ausführung der Seitenwand Geschlitzt

Strom

Kriechstromfest Ja

Abmessungen

Kanalhöhe 75 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 37 mm

Schlitzbreite 5 mm

Stegbreite 7.5 mm

Deckel, Tür

Deckelausführung lose

Werkstoff

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Montage

Bodenlochungen EN 50085-2-3:1999

Kabel

Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40% 65

Lichter/innerer Querschnitt 1386 mm²

Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40% 46

Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40% 90

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

UL 94 Klassifizierung V1

Sicherheit

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja

Temperatur

Umgebungstemperatur

-25...90 °C