



HNG7507507035B

Verdrahtungskanal aus PPO halogenfrei HNG 75x75mm lichtgrau

Technische Merkmale

Architektur

Flexibel	Nein
----------	------

Ausführung

Ausführung der Seitenwand	Geschlitzt
---------------------------	------------

Strom

Kriechstromfest	Ja
-----------------	----

Abmessungen

Kanalhöhe	75 mm
Länge	2000 mm
Kanalbreite	75 mm
Schlitzbreite	5 mm
Stegbreite	7.5 mm

Deckel, Tür

Deckelausführung	lose
------------------	------

Werkstoff

Farbe	lichtgrau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt

Montage

Bodenlochungen	EN 50085-2-3:1999
----------------	-------------------

Kabel

Anzahl Leitungen 1,5 mm ² - Füllgrad 40%	218
Lichter/innerer Querschnitt	4671 mm ²
Anzahl Leitungen 2,5 mm ² - Füllgrad 40%	156
Anzahl Leitungen 1,0 mm ² - Füllgrad 40%	303

Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige Übereinstimmung
UL 94 Klassifizierung	V1

Sicherheit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja

Halogenfrei

Ja

Temperatur

Umgebungstemperatur

-25...90 °C