



HTC310H

Kommunikationsmodul Modbus RTU h3+ Energy

Technische Merkmale

Architektur

Montageart DIN Hutschiene (REG)

Ausführung

Anzahl Module 2

Elektrische Hauptmerkmale

Versorgungsspannungsart DC

Spannung

Betriebsspannung 24 V DC

Zubehör

Typ des Zubehörs Kommunikation und Messfunktion

Normen

Europäische Direktive RoHS Übereinstimmend

Europäische Direktive WEEE betroffen

Sicherheit

Schutzart IP20

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -25...70 °C

Grad der Verunreinigung nach IEC 60664 /
IEC 60947-2 2

Lager-/Transporttemperatur -35...70 °C