



HTC320H

Kommunikationsmodul Modbus RTU mit 2 Ein- und 2 Ausgängen

Technische Merkmale

Architektur

Montageart DIN Hutschiene (REG)

Ausführung

Anzahl Module 2

Spannung

Eingangsspannung 24 V DC

Betriebsspannung 24 V DC

Ausgangsspannung 24...48 V DC

Strom

Eingangsstrom max. 15 mA

Ausgangsstrom max. 50 mA

Ausstattung

Anzahl der digitalen Eingänge 2

Normen

Europäische Direktive WEEE betroffen

Sicherheit

Schutzart IP20

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -25...70 °C

Lager-/Transporttemperatur -35...70 °C