



HTG411H

Energiemonitoring-Server agardio.manager, REG, 6 PLE, Micro SD Karte

Technische Merkmale

Architektur

Montageart DIN Hutschiene (REG)

Ausführung

Anzahl Module 6

Kontrollen und Indikatoren

Mit LED-Anzeige Ja

Konnektivität

Protokoll TCP/IP

Andere Bussysteme sonstige

Ausführung Bussystem-Schnittstelle/Medi- en-Gateway Schnittstelle Ethernet

Spannung

Betriebsspannung 24 V

Ausstattung

Anzahl der digitalen Eingänge 2

Anzahl USB-Schnittstelle 2

Demontageschutz Nein

Funk bidirektional Nein

Funk-Schnittstelle Nein

IR-Schnittstelle Nein

Updatefähig Ja

Visualisierung Nein

Web-Server Ja

Anzahl der analogen Eingänge 2

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige übereinstimmung

Europäische Direktive WEEE betroffen

Sicherheit

Schutzart IP20

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -25...70 °C

Lager-/Transporttemperatur -55...85 °C