



HXA024H

Signalkontakt für Baugröße Wechslerkontakt 250V AC (x/P160-x/P250-x/P630)

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Geclipst

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung U_e 250 V

Spannung

Stoßspannungsfestigkeit 1500 V

Betriebsspannung bei Dauerbetrieb 125 V

Strom

Nennstrom 3 A

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 3 W

Ausstattung

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0

Anzahl der Fehlersignalschalter 2

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

Europäische Direktive WEEE betroffen