



HXA025H

Hilfsschalter für Baugröße Wechslerkontakt 125V AC (x/P160-x/P250-x/P630)

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Geclipst
------------	----------

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue	125 V
-------------------------------	-------

Spannung

Betriebsspannung bei Dauerbetrieb	30 V
-----------------------------------	------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	3 W
---------------------------------------	-----

Anschluss

Anschlussart	QuickConnect
--------------	--------------

Verwendung Bedingungen

Grad der Verunreinigung nach IEC 60664 / IEC 60947-2	3
---	---

Höhe über N.N.	2000 m
----------------	--------