



HXB040H

Motorantrieb für Baugröße x250 24V DC

Technische Merkmale

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung U_e 0 V

Spannung

Steuerspannung DC 24 V

Steuerspannung AC 0 V

Betriebsspannung bei Dauerbetrieb 24 V

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 24 W

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

Europäische Direktive WEEE betroffen

Verwendung Bedingungen

Grad der Verunreinigung nach IEC 60664 / IEC 60947-2 3

Höhe über N.N. 2000 m