



HXB042H

Motorantrieb für Baugröße x250 230-240VAC

Technische Merkmale

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue	220 / 240 V
Versorgungsspannungsart	AC
Frequenz	50/60 Hz

Spannung

Steuerspannung DC	0 V
Steuerspannung AC	230 / 240 V
Betriebsspannung bei Dauerbetrieb	0 V

Frequenz

Frequenz	50 bis 60 Hz
----------	--------------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	24 W
---------------------------------------	------

Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige Übereinstimmung
Europäische Direktive WEEE	betroffen

Verwendung Bedingungen

Grad der Verunreinigung nach IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Höhe über N.N.	2000 m