



HXC024H

Signalkontakt für Baugröße Wechslerkontakt 230V AC (h250...h1600)

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Unterputz

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung U_e 230 V

Spannung

Betriebsspannung bei Dauerbetrieb 125 V

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 3 W

Normen

Europäische Direktive WEEE betroffen

Verwendung Bedingungen

Grad der Verunreinigung nach IEC 60664 / IEC 60947-2 3

Höhe über N.N. 2000 m