



HXC026H

**Signalkontakt für Baugröße Wechslerkontakt 125V AC (h250...h1600)**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Montageart Unterputz

**Elektrische Hauptmerkmale**

Bemessungsbetriebsspannung  $U_e$  125 V

**Spannung**

Betriebsspannung bei Dauerbetrieb 30 V

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 3 W

**Normen**

Europäische Direktive WEEE betroffen

**Verwendung Bedingungen**

Grad der Verunreinigung nach IEC 60664 / IEC 60947-2 3

Höhe über N.N. 2000 m